

Garant
VB. T 160408, Tipo: HB7140-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261234 HB7140-1
GTIN	4045197819444
Classe articolo	21G

Descrizione

VB. T 160408 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucoli	VM
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 230 m/min
Tipo	HB7140-1

Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura