

Garant**VC.T 110304, Tipo: HB7140-1**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 261454 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197819505 |
| Classe articolo | 21G |

Descrizione

VC.T 110304 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 230 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|--|------------------------|
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Tipo | HB7140-1 |
| Profondità di taglio a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Raggio di curvatura | 0,4 mm |
| Impiego principale | M |
| Rompitrucoli | VM |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 60 - 230 m/min |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Avanzamento f | 0,1 - 0,3 mm/gir, |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura |
| Materiale da taglio | HM |
| Codice ISO Inserto | VCMT 110304 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 |
| Tolleranza | M |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |