

Garant**WCHX 040104, Modello: ALU**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268474 ALU
GTIN	4045197470348
Classe articolo	21K

Descrizione

Per:

Utensile portapunte n. art. 268463 – 268468, Dim. 8.

Adatto per \varnothing utensile D_c : 8 mm

Tipo: HU70AL

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 300 - 600 m/minVelocità di taglio v_c applicazione secondaria: 180 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	N
Impiego secondario	K
Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	180 m/min
Velocità di taglio v_c applicazione principale	300 - 600 m/min
Modello	ALL.
Raggio di curvatura	0,2 mm
Tipo	HU70AL
Materiale da taglio	HM

Codice ISO Inserto	WCHX 040104
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Adatto per Ø utensile D _c	8 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura