

**Garant****Utensile per foratura e tornitura "5 in 1" 2,25xD, sinistra, Ø DC: 10mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268468 10
GTIN	4045197470218
Classe articolo	21X

## Descrizione

**Esecuzione:**

Con passaggio interno LR.

Codolo cilindrico **con battuta**.**Uso:**

Tornitura in piano, tornitura cilindrica, foratura, tornitura longitudinale interna, svasatura.

**Nota:**

- Scegliere raggi inserto più grandi possibili.
- Fare sempre uso del lubrorefrigerante durante la foratura (minimo 5 bar).

**Si consiglia di non superare la profondità di 1,5xD nella foratura dal pieno di acciai da costruzione e acciai inossidabili a truciolo lungo.**

## Descrizione tecnica

Ø Codolo D <sub>s</sub>	12 mm
Set di viti per inserti	269028 31
Inserto n. art. 268472 – 268496	WCHX 05T1..
Ø Foratura Tolleranza D	0/+0,22 mm
Ø Nominale D	10 mm
Lunghezza codolo L <sub>s</sub>	42 mm
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	22,5 mm
Ø d <sub>2</sub>	16 mm

Sporgenza totale L <sub>A</sub>	28 mm
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Set di viti per inserti Modello 31	269028 31
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500