

**Garant****WCHX 090304, Modello: ALU**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268488 ALU
GTIN	4045197470768
Classe articolo	21K

## Descrizione

**Per:**

Utensile portapunte n. art. 268463 – 268468; Dim. 18.

Adatto per  $\varnothing$  utensile  $D_c$ : 18 mm

Tipo: HU70AL

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 300 - 600 m/minVelocità di taglio  $v_c$  applicazione secondaria: 180 m/min

## Descrizione tecnica

Impiego principale	N
Impiego secondario	K
Raggio di curvatura	0,5 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione secondaria	180 m/min
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	300 - 600 m/min
Modello	ALL.
Tipo	HU70AL
Materiale da taglio	HM

Codice ISO Inserto	WCHX 090304
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Adatto per Ø utensile D <sub>c</sub>	18 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura