



Ingrassatore a spinta professionale con boccaglio, Contenuto: 60ml



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083557 60
GTIN	4024937600290
Classe articolo	08H

Descrizione

Esecuzione:

Presse ad alta pressione zincate di alta qualità **a tenuta stagna**.

Campo d'impiego: Per macchine e veicoli con una ridotta necessità di lubrificazione. Per il trasporto pulito in cassette portautensili o nella vaschetta di utensili accessori su veicoli o macchine. Potenza di alimentazione: max. 0,3 cm³/corsa. Pressione: max. 250 bar. per grassi di media consistenza (classe 2) e oli ad alta viscosità.

Descrizione tecnica

Contenuto	60 ml
Tipo bocca	Universale
Ø Contenitore ingrassatore	30,5 mm
Lunghezza complessiva	170 mm
Pressione di lavoro	250 bar
Materiale contenitore	Acciaio brunito

Tipo di prodotto

Ingrassatore