


**Flangia mandrino a cono corto DIN 55027, Ø d1 / Cono: 315/6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	317500 315/6
GTIN	4019208033532
Classe articolo	33R

Descrizione**Esecuzione:**

Lavorata completamente sul lato macchina, tornita in piano sul lato mandrino.

Uso:

Per il montaggio successivo di mandrino autocentrante con attacco cilindrico a norma DIN 6350 A. **I mandrini autocentranti con cono corto sono da preferire per la loro minore sporgenza.**

Portamandrino **DIN 55027** oppure ISO 702/III (uguale alla norma precedente **DIN 55022**) con prigionieri e dadi di spallamento.

Materiale:

Acciaio C45

Descrizione tecnica

Ø Cono d ₂	106,39 mm
Spessore B	26 mm
Ø Esterno d ₁	315 mm
Numero di viti prigioniera	4

Dimensione cono	6
Tipo di prodotto	Accessori per mandrini autocentranti