




Flangia mandrino a cono corto ASA B5,9 D1, DIN 55029, Ø d1 / Cono: 160/5 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	317700 160/5
GTIN	4019208028484
Classe articolo	33R

Descrizione

Esecuzione:

Lavorata completamente sul lato macchina, tornita in piano sul lato mandrino.

Uso:

Per il montaggio successivo di mandrino autocentrante con attacco cilindrico a norma DIN 6350 A. **I mandrini autocentranti con cono corto sono da preferire per la loro minore sporgenza.**

Per naso di mandrino **ASA B 5.9, esecuzione D1** (Camlock) e **DIN 55029**.

Materiale:

Ghisa speciale.

Ø cono d₂: 82,575 mm

Spessore B: 31 mm

Numero di viti Camlock: 6

Descrizione tecnica

Dimensione cono	5
Spessore B	31 mm

Numero di viti Camlock	6
Ø cono d ₂	82,575 mm
Ø esterno d ₁	160 mm
Tipo di prodotto	Accessori per mandrini autocentranti