

ALZMETALL
we drive productivity**Trapano da banco ALZTRONIC, Ø perforazione max. in acciaio: 6 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	076560 6
GTIN	2050001755346
Classe articolo	03P

Descrizione**Esecuzione:**

Trapano da banco a rotazione elevata, duraturo e preciso.

- **Motore a corrente alternata 230 V, 50 Hz.**
- **Indicazione digitale del numero di giri.**
- **Regolazione in continuo del numero di giri.**
- **Rotazione oraria/antioraria.**
- **Protezione del mandrino orientabile con fusibile elettrico.**
- **Pulsante a fungo (con scatto) per ARRESTO DI EMERGENZA.**
- **24 mesi di garanzia, 10 anni di garanzia sui ricambi.**
- **Senza mandrino.**

Con testa foratrice regolabile in altezza e orientabile.

Nota:

Altri trapani da banco su richiesta.

Denominazione originale prodotto: ALZTRONIC 6

Potenza assorbita: 540 W

Numero max. giri: 700 - 10000 min⁻¹

Portautensile: B16

Ø foro massimo filettatura in acciaio: M6

Corsa del mandrino: 40 mm

Descrizione tecnica

Profondità arco	200 mm
Mandrino-piastra base h appoggio utile	240 mm
Corsa del mandrino	40 mm
Ø foro massimo filettatura in acciaio	M6
Ø perforazione max. in acciaio	6 mm
Potenza assorbita	540 W
Mandrino-piastra base largh. appoggio utile	300 mm
Regolazione dell'altezza della testa foratrice	Manopola
Ø colonna	50 mm
Denominazione originale prodotto	ALZTRONIC 6
Numero max. giri	700 - 10000 min ⁻¹
Distanza mandrino-piastra base max.	250 mm
Portautensile	B16
Peso	64 kg
Distanza mandrino-piastra base min.	110 mm
Avanzamento	Manuale
Valore nominale scanalatura a T	12 mm
Numero di cave a T	2
Distanza cave a T	80 mm