

**Garant****Mandrino portautensili a calettare, HSK-F 63 A = 120, Ø di serraggio D1: 8mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	308193 8
GTIN	4045197588111
Classe articolo	31A

## Descrizione

### Esecuzione:

Regolazione integrata della lunghezza degli utensili a partire da Ø di serraggio D<sub>1</sub> 6 mm (corsa di regolazione 10 mm).

- **Acciaio resistente alle alte temperature.**
- **Dim. 3 – 5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**

Senza fori filettati per viti di equilibratura e **senza filettatura per raccordo per lubrorefrigerante.**

**GARANT:** Superfici funzionali HSK rettificate. **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**

### Uso:

- **Per il serraggio di frese e punte con codolo cilindrico con tolleranza h6.**
- **Per apparecchi di calettamento induttivo, a caldo e a contatto.**

### Fornitura:

Nei mandrini con regolazione della lunghezza inclusa vite di regolazione della lunghezza (a partire da Ø di serraggio D<sub>1</sub> 6 mm).

### Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, prolunga per mandrini portautensili n. art. 302410 – 302416, apparecchi per calettamento n. art. 354210 – 354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 180.

## Descrizione tecnica

Ø D <sub>2</sub>	20 mm
Sporgenza totale Dim. A	120 mm
Ø Attacco D <sub>1</sub>	8 mm
Ø Esterno D	27 mm
Adattatore	HSK-F 63 A = 120
Norma attacco	ISO 12164-1
Norma attacco	DIN 69893
Forma	F
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare

## Accessori

Adattatore di raffreddamento lungo 4,5° Per Ø attacco 6-9 mm	354236 6-9
Anello intercambiabile per bobina SU1 Per Ø attacco 6-12 mm	354240 6-12
Banco da lavoro	354290
Adattatore di raffreddamento corto 4,5° Per Ø attacco 6-9 mm	354235 6-9
Apparecchio per calettamento a caldo SU1 Modello SU1	354210 SU1
Unità di raffreddamento CU1 Modello CU1	354215 CU1