



Portapunte VARIA, V4, Ø di serraggio D1: 12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319825 12
GTIN	4045197317681
Classe articolo	33E

Descrizione

Vantaggi:

- **Cambio rapido mediante un solo punto di bloccaggio, quindi senza rischio di infortunio.**
- **Gli utensili da taglio sono già preimpostati sulla macchina.**
- **Struttura corta – bassi costi dei pezzi.**

Uso:

Per il serraggio di utensili con piani di trascinamento.

Nota:

Coppia di serraggio massima per VX3 e VX4 a 5,7 Nm, ottenibile con chiave dinamometrica adatta n. art. 211750 Dim. 5,7. Coppia di serraggio massima per V3, V4 e V5 a 10 Nm. Non ruotare sopra la battuta allentando gli inserti.

Esecuzione extra corta su richiesta.

Sporgenza totale Dim. A: 28 mm

Ø esterno D: 42 mm

Descrizione tecnica

Ø Attacco D ₁	12 mm
Sporgenza totale Dim. A	28 mm

Ø Esterno D	42 mm
Adattatore	V4
Tipo di prodotto	Mandrino