

Garant

Mandrino portautensili a calettare con foro per lubrorefrigerante, HSK-A 63 A = 130, Ø di serraggio D₁: 18mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	308196 18
GTIN	4045197646569
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

- Acciaio resistente alle alte temperature.
- Dim. 3 – 5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.
- Con foro Balluffchip / RFID.

Con fori per il lubrorefrigerante filettati e chiudibili. Ø D₁: 3 mm, 4 mm, 5 mm non richiudibili.

GARANT: Superfici funzionali HSK rettificate. **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**

A partire da Ø di serraggio D₁ 6 mm con fori filettati per viti di equilibratura.

Regolazione integrata della lunghezza degli utensili a partire da Ø di serraggio D₁ 6 mm (corsa di regolazione 10 mm).

Uso:

- Per il serraggio di fresa e punte con codolo cilindrico con tolleranza h6.
- Per apparecchi di calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

Fornitura:

Nei mandrini con regolazione della lunghezza inclusa vite di regolazione della lunghezza (a partire da Ø di serraggio D₁ 6 mm).

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, prolunga per mandrini portautensili n. art. 302410 – 302416, apparecchi per calettamento n. art. 354210 – 354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 180.

Descrizione tecnica

Scheda tecnica

Ø D ₂	33 mm
Ø di serraggio D ₁	18 mm
Sporgenza totale Dim. A	130 mm
Ø Esterno D	42 mm
Foro per il lubrorefrigerante	richiudibile
Adattatore	HSK-A 63 A = 130
Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	ISO 12164-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/308196-18>
