

PLANOLITH**Piani di granito Grado di precisione 0, Lunghezza × Larghezza: 400X400mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	430300 400X400
GTIN	2050001040671
Classe articolo	46H

Descrizione**Esecuzione:**

Granito nero di prima scelta.

- **Privo di difetti, struttura omogenea.**
- **Resistente alla flessione e alla torsione.**
- **Antiruggine e resistente agli acidi, conducibilità termica minima.**
- **Lavorazione microfine della superficie (lappata al diamante). Tolleranze migliori di quelle richieste dalla norma.**
- **Bordi esterni rettificati.**
- **Il lato inferiore del piano è dotato di punti di appoggio (supporti a sfera di acciaio) per il perfetto posizionamento in piano.**
- **Durezza superiore all'acciaio temprato (6 – 7 della scala di durezza Mosscher), materiale amagnetico e isolato elettricamente.**

Precisione:

La lavorazione e il controllo finale avvengono con autocollimatori laser o livelle elettroniche in sale metrologiche a temperatura costante e con umidità controllata. Gli strumenti di controllo impiegati sono della stessa tipologia di quelli dei centri di taratura nazionali e internazionali.

DIN 876/0 – Lappato di precisione al diamante per il collaudo.

Fornitura:

Inclusi rapporto di controllo del produttore, imballo. Inclusi piedini di gomma.

Nota:

Su richiesta: inserti filettati in acciaio inossidabile, guide scanalate a T in acciaio (non disponibile per n. art. 430190), grado di precisione 000, altre grandezze e misure intermedie. Franco magazzino fornitore.

Descrizione tecnica

Peso	25 kg
------	-------

Spessore	50 mm
Planarità	0,006 mm
Numero di basi in gomma	4
Norma	DIN 876
Accuratezza	0 mm
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Tipo di prodotto	Disco reticolare