

Garant
Portautensile eco forma C1 assiale destra, Ø Codolo d1: 20 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319101 20
GTIN	4045197523709
Classe articolo	31V

Descrizione
Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

GARANT eco – Per l'impiego con normali portainseriti con bloccaggio a vite e supporti per troncatura GARANT eco – System n. art. 273830 – 273891 e portalama base GARANT – eco per troncatura n. art. 273651.

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h_1 : 16 mm

h_2 : 22 mm

b_1 : 52 mm

b_2 : 27 mm

Larghezza codolo b_3 : 13 mm

h_5 : 25 mm

Descrizione tecnica

h_1	16 mm
h_5	25 mm
Larghezza codolo b_3	13 mm
l_1	55 mm
h_6	30 mm
b_1	52 mm
Ø Codolo d_1	20 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 20
b_2	27 mm
h_2	22 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI