

Garant

Portautensili Eco forma C2 assiale sinistra, Ø Codolo d1: 30mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319111 30
GTIN	4045197523747
Classe articolo	31V

Descrizione

Esecuzione:

- Temprato HRC 58 ±2.
- Tutte le superfici funzionali rettificate.
- Con spruzzatori sferici.

GARANT Eco – Per l'impiego con normali portainseriti con bloccaggio, portainseriti per troncatura **GARANT Eco** – System n. art. 273830 – 273891 e supporto base **GARANT Eco** per troncatura n. art. 273651.

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Foglio 2.

Descrizione tecnica

h ₅	28 mm
h ₁	20 mm
b ₁	70 mm
b ₂	35 mm
Ø Codolo d ₁	30 mm

Scheda tecnica

Codice a colori codolo VDI	VDI 30
l_1	70 mm
h_6	38 mm
h_2	29 mm
Larghezza codolo b_3	17 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI