

**Garant**
**Portautensile eco forma C2 assiale sinistra, Ø Codolo d1: 40 mm**


## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 319111 40     |
| GTIN            | 4045197523754 |
| Classe articolo | 31V           |

## Descrizione

### Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

**GARANT eco – Per l'impiego con normali portainseriti con bloccaggio a vite e supporti per troncatura GARANT eco – System n. art. 273830 – 273891 e portalama base GARANT – eco per troncatura n. art. 273651.**

### Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

### Norma:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forma: C

$h_1$ : 25 mm

$h_2$ : 34 mm

$b_1$ : 85 mm

$b_2$ : 42,5 mm

Larghezza codolo  $b_3$ : 20,5 mm

$h_5$ : 32,5 mm

## Descrizione tecnica

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| $h_6$                      | 48 mm                         |
| $h_1$                      | 25 mm                         |
| $l_1$                      | 85 mm                         |
| $b_1$                      | 85 mm                         |
| Codice a colori codolo VDI | VDI 40                        |
| $h_5$                      | 32,5 mm                       |
| Ø Codolo $d_1$             | 40 mm                         |
| $h_2$                      | 34 mm                         |
| Larghezza codolo $b_3$     | 20,5 mm                       |
| $b_2$                      | 42,5 mm                       |
| Forma                      | C                             |
| Tipo di prodotto           | Portautensile con attacco VDI |