



Punta piatta (senza collare), Per filettatura M: M4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	082735 M4
GTIN	2050001740243
Classe articolo	04D

Descrizione

Esecuzione:

Punta in metallo duro per la realizzazione di prefori preliminari alla maschiatura a rullare.

Descrizione:

L'utensile in HM ruota velocemente sulla lamiera e generando calore per attrito consente la realizzazione di fori rinforzati su tubo o lamiera in pochi secondi, senza asportazione di truciolo. Sotto l'effetto della temperatura il materiale diventa plastico e la punta lo attraversa collocando ai lati il materiale stesso.

Vantaggi:

- **Notevole risparmio di tempo e denaro rispetto ai metodi convenzionali (per esempio dadi autofrenanti).**
- **Senza trucioli né rifiuti; sostituisce dadi saldati, pressati e di ribattini.**
- **Base robusta per filettatura con forze di estrazione elevate.**
- **Per gli spessori del materiale e le misure dei filetti più comuni (filettatura a norma DIN 13).**

Descrizione tecnica

Potenza raccomandata	0,7 kW
----------------------	--------

Velocità consigliata	2600 min ⁻¹
Spessore massimo del materiale	4,2 mm
Per filettatura M	M4
Ø Preforo	3,7 mm
Ø Gambo	6 mm
Tipo di prodotto	Punta per foratura a flusso