

**Garant**
**Portautensile eco forma C3 assiale destra, Ø Codolo d1: 50 mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319161 50
GTIN	4045197578808
Classe articolo	31V

## Descrizione

### Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

**GARANT eco – Per l'impiego con normali portainseriti con bloccaggio a vite e supporti per troncatura GARANT eco – System n. art. 273830 – 273891 e portalama base GARANT – eco per troncatura n. art. 273651.**

### Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

### Norma:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forma: C

h<sub>1</sub>: 25 mm

h<sub>2</sub>: 34 mm

b<sub>1</sub>: 100 mm

b<sub>2</sub>: 50 mm

Larghezza codolo b<sub>3</sub>: 26 mm

h<sub>5</sub>: 50 mm

## Descrizione tecnica

Ø Codolo d <sub>1</sub>	50 mm
b <sub>1</sub>	100 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 50
h <sub>1</sub>	25 mm
h <sub>6</sub>	60 mm
Larghezza codolo b <sub>3</sub>	26 mm
h <sub>2</sub>	34 mm
h <sub>5</sub>	50 mm
l <sub>1</sub>	100 mm
b <sub>2</sub>	50 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI