

Garant
Portautensile eco forma C1 assiale destra, Ø Codolo d1: 50 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319101 50
GTIN	4045197578785
Classe articolo	31V

Descrizione
Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

GARANT eco – Per l'impiego con normali portainseriti con bloccaggio a vite e supporti per troncatura GARANT eco – System n. art. 273830 – 273891 e portalama base GARANT – eco per troncatura n. art. 273651.

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 100 mm

b₂: 50 mm

Larghezza codolo b₃: 26 mm

h₅: 50 mm

Descrizione tecnica

Codice a colori codolo VDI	VDI 50
b_1	100 mm
l_1	100 mm
Ø Codolo d_1	50 mm
h_6	60 mm
h_1	25 mm
b_2	50 mm
h_5	50 mm
h_2	34 mm
Larghezza codolo b_3	26 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI