



Saldatore elettrico universale, Capacità di riscaldamento: 30W



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	082100 30
GTIN	4003008047004
Classe articolo	04C

Descrizione

Esecuzione:

Saldatore elettrico industriale di lunga durata con **punte per saldatore Ersadur** (durata 30 volte superiore rispetto alle punte in rame tradizionali). **Tempo di riscaldamento 3 minuti** (Dim. 300 ca. 5 minuti). Cavo di alimentazione in gomma da 1,5 m (Dim. 30 in PVC). **Con supporto** (non Dim. 30). Il saldatore Ersa è collaudato in milioni di applicazioni con disco di supporto a innesto.

Descrizione tecnica

Peso senza cavo	80 g
Capacità di riscaldamento	30 W
Larghezza punte	3,1 mm
Per sezioni in Cu fino a	2,5 mm ²
Temperatura delle punte dopo 3 minuti	380 °C
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Saldatoio elettrico

Accessori

Punte per saldatore Denominazione originale prodotto 32KD	082400 32KD
	082355

Pompetta aspirante per dissaldare PDD03, in plastica,
antistatica

Filo per saldare senza piombo Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rotolo da
250 g Ø Filo per saldare 1 mm

082365 1

Filo per saldare senza piombo Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rotolo da
250 g Ø Filo per saldare 1,5 mm

082365 1,5