

Garant**Codolo Forma B, con foro, Adatti per coni: 50****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 308640 50 |
| GTIN | 4045197150974 |
| Classe articolo | 31Z |

Descrizione**Descrizione:**

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

Uso:

- **Per mandrini con attacco DIN 69871 e JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **Nei centri di lavoro (macchine con cambio utensili automatico).**
- **Su macchine NC (macchine senza cambio utensili automatico).**

Nota:

La rispettiva chiave di serraggio con le relative aperture è disponibile nell'eShop. Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Giunto di \varnothing D | 36 mm |
| Coppia di serraggio massima | 150 Nm |
| \varnothing Testa D ₁ | 29,1 mm |
| Filettatura M | M24 |
| Lunghezza complessiva L | 65,5 mm |
| Adatti per coni con codice a colori | SK 50 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Adatti per coni | 50 |
| L ₁ | 25,55 mm |
| Apertura | 30 mm |
| Caratteristica di foratura | con foro |
| Norma codoli di serraggio | ISO 7388 |
| Tipo di prodotto | Codolo |

Accessori

| | |
|--|-----------|
| Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 50 | 308830 50 |
| Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50 | 308820 50 |
| Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50 | 308825 50 |