

**Codolo a tenuta stagna, Forma B, con foro, Adatti per coni: 50****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	308650 50
GTIN	4045197150998
Classe articolo	32Z

**Descrizione****Descrizione:**

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

**Uso:**

- **Per mandrini con attacco DIN 69871 e JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **Nei centri di lavoro (macchine con cambio utensili automatico).**
- **Su macchine NC (macchine senza cambio utensili automatico).**

**Nota:**

**A tenuta stagna** – con o-ring.

La rispettiva chiave di serraggio con le relative aperture è disponibile nell'eShop.

Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.

**Descrizione tecnica**

Ø Testa D <sub>1</sub>	29,1 mm
Adatti per coni con codice a colori	SK 50
Lunghezza complessiva L	65,5 mm
Coppia di serraggio massima	150 Nm
L <sub>1</sub>	25,55 mm

Filettatura M	M24
Giunto di Ø D	36 mm
Adatti per coni	50
Apertura	30 mm
Caratteristica di foratura	con foro
Norma codoli di serraggio	ISO 7388
Tipo di prodotto	Codolo

## Accessori

Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308825 50
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50