



## Contropunta rotante leggera, Cono Morse: 4



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	320675 4
GTIN	5907412202761
Classe articolo	36C

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Angolo di affilatura 60°.**
- **Esecuzione leggera, esente da manutenzione.**

#### Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l'obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all'oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.

La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l'inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

#### Uso:

Per torni per sgrossatura e tornitura di precisione.

Ø Alloggiamento D: 70 mm

Lunghezza complessiva L: 204 mm

Lunghezza utile B: 101,5 mm

Ø Punta massimo 60° A: 32 mm

Errore massimo di rotazione concentrica: 0,005 mm

Lunghezza punta C: 40 mm

### Descrizione tecnica

Errore massimo di rotazione concentrica	0,005 mm
Ø Punta massimo 60° A	32 mm
Cono Morse	CM4

Numero massimo giri	3800 min <sup>-1</sup>
Lunghezza punta C	40 mm
Ø Alloggiamento D	70 mm
Per peso del pezzo	800 kg
Lunghezza utile B	101,5 mm
Lunghezza complessiva L	204 mm
Tipo di prodotto	Cuspide