

**Mandrino a corona dentata Prima, Modello: 16/16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	342215 16/16
GTIN	4019208062747
Classe articolo	39R

Descrizione**Esecuzione:**

Le griffe sono temperate.

Per rotazione oraria e antioraria.

Con cono a norma DIN 238 per l'innesto in attacchi conici n. art. 342300 – 342850 o direttamente nel mandrino della macchina.

Uso:

Per lavori di foratura universali con trapani elettrici a mano, **trapani a percussione** e trapani a colonna.

Descrizione tecnica

Ø Massimo cono mandrino	15,733 mm
Modello	16/16
Lunghezza della testina chiusa	86,5 mm
Cono mandrino	B 16
Campo di serraggio	3 - 16 mm

Ø Esterno	50 mm
Chiave a corona dentata adatta	S3
Tipo di prodotto	mandrino con corona dentata