

**Mandrino a corona dentata Prima, Modello: 16/18****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	342215 16/18
GTIN	4019208018201
Classe articolo	39R

Descrizione**Esecuzione:**

Le griffe sono temperate.

Per rotazione oraria e antioraria.

Con cono a norma DIN 238 per l'innesto in attacchi conici n. art. 342300 – 342850 o direttamente nel mandrino della macchina.

Uso:

Per lavori di foratura universali con trapani elettrici a mano, **trapani a percussione** e trapani a colonna.

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina chiusa	98 mm
Modello	16/18
Campo di serraggio	1 - 16 mm
Cono mandrino	B 18
Ø Massimo cono mandrino	17,78 mm

Ø Esterno	56,5 mm
Chiave a corona dentata adatta	S3
Tipo di prodotto	mandrino con corona dentata