



### Mandrino portafrese combinato Forma ADB, BT 50 A = 100, Mandrino di Ø d1: 27mm



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302965 27
GTIN	4250122616009
Classe articolo	36E

#### Descrizione

**Esecuzione:**

Cono, attacco fresa di supporto e superfici di appoggio rettificati.  
Tutti i codoli bruniti.

**Uso:**

**Con chiavetta** per frese con scanalature longitudinali, per esempio DIN 841.  
**Con anello di trascinamento** per frese con scanalatura trasversale DIN 1880 e frese a inserti DIN 1830.

**Fornitura:**

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802. Chiave speciale n. art. 309840.

**Nota:**

Passaggio interno del lubrorefrigerante solo con vite di serraggio adatta n. art. 309861.

#### Descrizione tecnica

Mandrino di Ø d <sub>1</sub>	27 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	27
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870	27
Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Ø Esterno D	48 mm

## Scheda tecnica

Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 /  
309861

27

Ø di serraggio D <sub>1</sub>	27 mm
Adattatore	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6358
Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	JIS B6339
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Attacchi frese

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/302965-27>