



## Portafrese con trascinatore frontale con foro per LR, Forma ADB, BT 40 corto, Mandrino di $\varnothing$ d1: 32mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	303020 32
GTIN	4250122614210
Classe articolo	36E

### Descrizione

**Esecuzione:**

Cono, attacco fresa di supporto e superfici di appoggio rettificati.  
Tutti i codoli bruniti.

**Fornitura:**

Inclusa vite di bloccaggio frese.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802. Chiave speciale n. art. 309840.

### Descrizione tecnica

Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	32
Mandrino di $\varnothing$ d <sub>1</sub>	32 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	32
Sporgenza totale Dim. A	50 mm
$\varnothing$ Esterno D	78 mm
Adattatore	BT 40 corto
Norma	DIN 6357
Norma attacco	ISO 7388-2

Norma attacco	JIS B6339
Forma	ADB
Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

## Accessori

Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Chiave speciale Per Ø mandrino 32 mm	309840 32
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 32 mm	309860 32
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40