



Portafresa con trascinatore frontale con foro per LR, Forma ADB, BT 50 A = 100, Mandrino di \varnothing d1: 22mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	303045 22
GTIN	4250122616283
Classe articolo	36E

Descrizione

Esecuzione:

Cono, attacco fresa di supporto e superfici di appoggio rettificati.
Tutti i codoli bruniti.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802. Chiave speciale n. art. 309840.

Descrizione tecnica

Mandrino di \varnothing d ₁	22 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	22
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	22
Sporgenza totale Dim. A	100 mm
\varnothing Esterno D	48 mm
\varnothing Attacco D ₁	22 mm
Adattatore	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6357

Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	JIS B6339
Forma	ADB
Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

Accessori

Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 22 mm	309860 22
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Chiave speciale Per Ø mandrino 22 mm	309840 22