



Portafrese con trascinatore frontale con foro per LR, Forma ADB, BT 50 A = 100, Mandrino di Ø d1: 40mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	303045 40
GTIN	4250122616344
Classe articolo	36E

Descrizione

Esecuzione:

Cono, attacco fresa di supporto e superfici di appoggio rettificati.
Tutti i codoli bruniti.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802. Chiave speciale n. art. 309840.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	40
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	40
Mandrino di Ø d ₁	40 mm
Ø Esterno D	88 mm
Ø Attacco D ₁	40 mm
Adattatore	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6357

Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	JIS B6339
Forma	ADB
Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

Accessori

Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 40 mm	309860 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Chiave speciale Per Ø mandrino 40 mm	309840 40