



Contropunta rotante leggera, Cono Morse: 5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	320675 5
GTIN	5907412202730
Classe articolo	36C

Descrizione

Esecuzione:

- **Angolo di affilatura 60°.**
- **Esecuzione leggera, esente da manutenzione.**

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l'obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all'oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.

La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l'inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Per torni per sgrossatura e tornitura di precisione.

Ø Alloggiamento D: 90 mm

Lunghezza complessiva L: 257,5 mm

Lunghezza utile B: 128 mm

Ø Punta massimo 60° A: 40 mm

Errore massimo di rotazione concentrica: 0,005 mm

Lunghezza punta C: 49,5 mm

Descrizione tecnica

Cono Morse	CM5
Errore massimo di rotazione concentrica	0,005 mm
Ø Alloggiamento D	90 mm

Numero massimo giri	3000 min ⁻¹
Per peso del pezzo	2000 kg
Lunghezza utile B	128 mm
Lunghezza punta C	49,5 mm
Ø Punta massimo 60° A	40 mm
Lunghezza complessiva L	257,5 mm
Tipo di prodotto	Cuspide