

**Nastro di carta crespa di precisione, larghezza × lunghezza (mm×m): 30X50****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	083648 30X50
GTIN	4042448816115
Classe articolo	08M

Descrizione**Esecuzione:**

tesakrepp® 4334 è dotato di un supporto carta molto sottile e resistente allo strappo. Garantisce una buona posizionabilità ed è utilizzabile fino a 8 settimane in ambienti esterni, nonché per **lavori di spatolatura, pittura e verniciatura di alta qualità su bordi verniciati e colorati con spigoli vivi**. Applicabile su diverse superfici delicate come per es. vetro, alluminio, HPVC e legno.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti tesa® è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Descrizione tecnica

Lunghezza	50 m
Spessore	0,09 mm
Denominazione originale prodotto	tesakrepp® 4334
Larghezza	30 mm
Colore	giallastro

Guaina conduttrice presente	no
Numero nastri adesivi	1
Massa adesiva	Acrilato
Resistente ad alte temperature fino a	120 °C
Particolarità	Resistente ai raggi UV
Particolarità	con strappo manuale
Particolarità	siglabile
Resistenza alla trazione	0,3 N/mm
Materiale supporto	Carta
Temperatura di immagazzinamento	15 - 35 °C
Umidità dell'aria magazzino	50 - 70 %
Elasticità	4 %
Applicazione	Lavori di copertura
Forza adesiva su acciaio	0,19 N/mm
Tipo di nastro adesivo	su un lato
Tipo di prodotto	Nastro adesivo