

Garant**DNMG 150604, Tipo: HB7120-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250760 HB7120-1
GTIN	4045197819796
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150604 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mmAvanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Impiego principale	M
Rompitrucoli	VM

Tipo	HB7120-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura