

**Garant****CNMG 09T308, Tipo: HB7120-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250052 HB7120-1
GTIN	4045197819567
Classe articolo	21G

**Descrizione**

CNMG 09T308 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucoli: VS

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 90 - 290 m/min**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	M
Rompitrucoli	VS
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HB7120-1
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	90 - 290 m/min

Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 09T308
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura