

## Garant

**Punta in HMI GARANT Master Steel SPEED, Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 8,8mm**



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 123026 8,8    |
| GTIN            | 4045197846594 |
| Classe articolo | 11E           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Progettato per l'utilizzo con **velocità di taglio molto elevate**. Particolarmente adatto per le macchine con **poca potenza assorbita** e un numero di giri elevato.

- **Netta riduzione delle forze di taglio grazie alla speciale geometria del tagliente.**
- **Rivestimento che garantisce un'ottima resistenza all'usura anche alle alte temperature.**
- **Scanalature lucidate per una buona asportazione truciolo.**

Un **tagliente trasversale sottile** e la **particolare disposizione dei 4 biselli** assicurano un'**elevata precisione di posizionamento e allineamento**. Microgeometria ottimizzata per una durata e un'efficienza elevate.

#### Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

### Descrizione tecnica

|  |               |
|--|---------------|
| Lunghezza complessiva L                          | 142 mm        |
| Numero taglienti Z                               | 2             |
| Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c$         | 95 mm         |
| Profondità di foratura massima consigliata $L_2$ | 81,8 mm       |
| Tolleranza Ø nominale                            | h7            |
| Ø Nominale $D_c$                                 | 8,8 mm        |
| Ø Codolo $D_s$                                   | 10 mm         |
| Norma  | Norma interna |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup> | 0,18 mm/gir,       |
| Serie   | MasterSteel        |
| Rivestimento                                      | TiAlN              |
| Materiale da taglio                               | HMI                |
| Esecuzione  | 8×D                |
| Angolo di affilatura                              | 135 grado          |
| Codolo  | DIN 6535 HB con h6 |
| Passaggio interno per LR                          | sì, con 25 bar     |
| Strategia di truciolatura                         | HPC                |
| Semi-standard                                     | sì                 |
| Colore collarino                                  | verde              |
| Tipo di prodotto                                  | Punta elicoidale   |

## Dati utente

|                                  | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               | 195 m/min      | P          |
| Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               | 150 m/min      | P          |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               | 135 m/min      | P          |
| Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               | 125 m/min      | P          |
| Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               | 80 m/min       | P          |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>     | limitatamente adatto | 65 m/min       | M          |
| GG                               | idoneo               | 120 m/min      | K          |
| GGG                              | idoneo               | 115 m/min      | K          |
| Uni                              | idoneo               |                |            |
| a umido max.                     | idoneo               |                |            |
| a umido min.                     | idoneo               |                |            |