

Garant
CNMG 120404, Tipo: HB7120-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250058 HB7120-1
GTIN	4045197819574
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 120404 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucoli: VS

Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,15 - 0,5 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 290 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 m/min
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HB7120-1
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Rompitrucoli	VS

Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura