

Garant**DNMG 150612, Tipo: HB7120-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250764 HB7120-1
GTIN	4045197819802
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150612 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mmAvanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	1,2 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucoli	VM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 m/min
Impiego principale	M

Tipo	HB7120-1
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150612
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura