

Garant**CNMG 120408, Tipo: HB7120-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250060 HB7120-1
GTIN	4045197819581
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 120408 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitruccioli: VS

Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2,5 mmAvanzamento f : 0,15 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 290 m/min**Descrizione tecnica**

Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Rompitruccioli	VS
Impiego principale	M
Tipo	HB7120-1
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 m/min

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura