

Garant
SNMG 120404, Tipo: HB7120-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251142 HB7120-1
GTIN	4045197819925
Classe articolo	21G

Descrizione

SNMG 120404 HB7120-1 Raggio di curvatura: 0,4 mm
 Tipo: HB7120-1
 Rompitruccioli: VS
 Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 290 m/min

Descrizione tecnica

Rompitruccioli	VS
Tipo	HB7120-1
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm

Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura