

Garant
DNMG 110408, Tipo: HB7120-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250654 HB7120-1
GTIN	4045197819741
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 110408 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucioli: VS

 Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm

 Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 290 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Tipo	HB7120-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	VS

Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 110408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura