

Garant**CNMG 120416, Tipo: HB7120-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250162 HB7120-1
GTIN	4045197819642
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 120416 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Impiego principale	M
Tipo	HB7120-1
Raggio di curvatura	1,6 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo

Rompitrucioli	VM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120416
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura