

**Garant**
**DNMG 150612, Tipo: HB7120-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250864 HB7120-1
GTIN	4045197819833
Classe articolo	21G

### Descrizione

DNMG 150612 HB7120-1 Tipo: HB7120-1  
 Rompitrucioli: VG  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 240 m/min

### Descrizione tecnica

Avanzamento $f$	0,25 - 0,6 mm/gir,
Rompitrucioli	VG
Tipo	HB7120-1
Profondità di taglio $a_p$	1,5 - 6 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 240 m/min
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	1,2 mm

Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150612
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura