

Garant**CNMG 160608, Tipo: HB7120-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250168 HB7120-1
GTIN	4045197819659
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 160608 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 260 m/min**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7120-1
Rompitrucioli	VM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Impiego principale	M

Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 160608
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura