

Garant
CNMG 120408, Tipo: HB7120-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250322 HB7120-1
GTIN	4045197819666
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 120408 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucioli: VG

Profondità di taglio a_p : 1,5 - 6 mm

Avanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 240 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	VG
Tipo	HB7120-1
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min
Condizione di taglio	continuo

Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura