


Garant
KNUX 160410R, Tipo: HB7120-1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251036 HB7120-1
GTIN	4045197819864
Classe articolo	21G

Descrizione

KNUX 160410R HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitruccioli: VM

Formatrucciolo: 2,2 mm

 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mm

Avanzamento f: 0,2 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Rompitruccioli	VM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 m/min
Raggio di curvatura	1 mm
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Formatrucciolo	2,2 mm
Tipo	HB7120-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	KNUX 160410R
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura