

**Garant****DNMG 110404, Tipo: HB7120-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250752 HB7120-1
GTIN	4045197819772
Classe articolo	21G

**Descrizione**

DNMG 110404 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 5 mmAvanzamento  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 260 m/min**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 260 m/min
Rompitrucioli	VM
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 5 mm
Tipo	HB7120-1
Avanzamento $f$	0,2 - 0,5 mm/gir,

Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 110404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura