

Garant
CNMG 160612, Tipo: HB7120-1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250336 HB7120-1
GTIN	4045197819697
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 160612 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucioli: VG

 Profondità di taglio a_p : 1,5 - 6 mm

 Avanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 240 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min
Raggio di curvatura	1,2 mm
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Tipo	HB7120-1

Rompitrucioli	VG
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 160612
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura