

Garant**DNMG 110408, Tipo: HB7140-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250654 HB7140-1
GTIN	4045197820433
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 110408 HB7140-1 Tipo: HB7140-1
Rompitrucioli: VS
Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm
Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HB7140-1
Rompitrucioli	VS
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 260 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 110408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura