

Garant**CC. T 09T308, Tipo: HB7120-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260152 HB7120-1
GTIN	4045197817204
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 09T308 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Rompitrucoli	VM
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Tipo	HB7120-1
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 m/min

Impiego principale	M
Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura