




## Morsa di precisione per rettifica e controllo con asta filettata, Larghezza ganasce A: 100mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	363550 100
GTIN	4045197313577
Classe articolo	38F

### Descrizione

**Esecuzione:**

· **Acciaio temprato, rettificata su tutti i lati.**

**Impiego su 4 lati diversi** (base, frontale e laterali).

Con **prisma rettificato** orizzontale.

**Funzione:**

**Sistema di serraggio** – la ganaschia mobile blocca il pezzo con due componenti che impediscono che si sollevi o che si inneschino delle vibrazioni durante la lavorazione.

**Uso:**

Per **la lavorazione e il controllo.**

**Precisione:**

Entro **0,003 mm** / 100 mm (precisione di sistema).

**Fornitura:**

Inclusa manovella di servizio.

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva a	270 mm
Peso	9,5 kg
Campo di serraggio massimo b	140 mm
Larghezza ganasce A	100 mm

Altezza ganasce C	40 mm
Larghezza complessiva B	100 mm
Tipo di prodotto	Morsa di precisione per controllo