

**Garant**
**KNUX 160410L, Tipo: HB7140-1**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251078 HB7140-1
GTIN	4045197820600
Classe articolo	21G

**Descrizione**

KNUX 160410L HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucioli: VG

Formatruciolo: 3,2 mm

 Profondità di taglio  $a_p$ : 1 - 6 mm

 Avanzamento  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 210 m/min

**Descrizione tecnica**

Raggio di curvatura	1 mm
Rompitrucioli	VG
Avanzamento $f$	0,2 - 0,5 mm/gir,
Tipo	HB7140-1
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 210 m/min
Profondità di taglio $a_p$	1 - 6 mm
Impiego principale	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Formatruciolo	3,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	KNUX 160410L
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura